


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

Climatiseurs thermoélectriques

État: 17.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.300 - Climatiseurs thermoélectriques Puissance frigorifique/calorifique totale 80/80 W

Les climatiseurs efficaces et de conception compacte basés sur la technologie Peltier assurent une climatisation économique en consommation électrique des coffrets de commande et des coffrets de petit format. Puissance frigorifique / calorifique 80/80 W.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3201.300 |
| Description produit | Climatiseurs thermoélectriques puissants et compacts pour la climatisation de coffrets de commande et de petit format. |
| Matériau | Appareil : aluminium anodisé |
| General colour | RAL 7015 |
| Couleur | Capot : RAL 7015 |
| Composition de la livraison | Climatiseur thermoélectrique Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Accessoires de montage Cartouche filtrante Câble USB A/B Gabarit de perçage |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 80 W |
| Puissance frigorifique totale L35 L30 | Puissance frigorifique L35 L30/50 Hz : 100 W |
| Tension nominale | 24 V (DC) |
| Courant nominal max. | 4,5 A |
| Courant de démarrage (LRA) | 4,5 A |
| Débit d'air (en soufflage libre) | Circuit externe: 45 m ³ /h Circuit interne: 45 m ³ /h |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9 |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Puissance calorifique | 80 W |
| Modèle | montage latéral |
| Dimensions | Largeur: 125 mm Hauteur: 400 mm Profondeur: 155 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54 |
| Type de raccordement (électrique) | Borne de raccordement à ressort à enficher |
| Régulation de la température | Régulation PID (réglage usine : refroidissement +35 °C / chauffage +5 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | -30 °C...55 °C |
| Plage de réglage refroidissement | 5 °C...55 °C |
| Plage de réglage chauffage | -10 °C...20 °C |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3.249 |
| Poids brut | 3.449 |
| Numéro du tarif douanier | 84186900 |
| EAN | 4028177598621 |
| E-Number Sweden | E3404552 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Approbation

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Certificats | EAC |
| Explications | <p>Déclaration de conformité Declaration of conformity - F-gas regulation Déclaration de conformité UK</p> |