#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### SK 3314.230

# LCP – Unité de refroidissement modulaire

État: 09.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SK 3314.230 - LCP – Unité de refroidissement modulaire Armoire LCP CW/CWG

Refroidissement par cassettes compactes haute performance. L'unité LCP extrait l'air par le côté de la partie arrière des baies serveurs et souffle l'air refroidi par le côté dans la partie avant de la baie serveurs.



#### Caractéristiques

Référence	SK 3314.230
Modèle	Refroidissement de baie CW

Aventages	Efficacitá ápargátique mavimale grâce à la technologie de
Avantages	Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
	Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance
	absorbée minimisée des ventilateurs
	Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs ou en
	option selon la pression différentielle
	Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
	Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique
	permanente du débit d'eau froide
	La part de refroidissement indirect par convection naturelle est
	améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à
	l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
	Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce aux unités de
	ventilation modulaires (changement de ventilateur sans outil et
	remplacement possible en cours de fonctionnement)
	Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance
	n+1.
	Raccordement triphasé de série pour une redondance électrique
	Le modèle UL est équipé d'origine d'un raccordement fixe à 1 ou 2
	phases avec un recouvrement complémentaire.
	La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
	Une surface de 0,36 m² pour toutes les puissances frigorifiques
	Récupération améliorée de la chaleur grâce à des températures
	élevées de retour d'eau lors de l'utilisation des variantes LCP CW à
	eau glycolée, par exemple en association avec une pompe à chaleu
	Accessibilité optimale par l'avant et l'arrière pour l'entretien et la maintenance
Mode de fonctionnement	L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le
	refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle
	à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie
	serveurs.
Matériau	Coffret : tôle d'acier
	Porte avant : aluminium anodisé peint
Couleur	Coffret : RAL 7035
	Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés
	horizontaux RAL 9005

Options	Système de détection et d'extinction d'incendie entièrement intégré Ouverture automatique des portes des baies serveurs Raccordement direct possible de 16 détecteurs CMC III complémentaires Baies d'une hauteur de 2200 mm, couleur spéciale Kit de gestion des condensats avec séparateur à chicanes et sonde de température / détecteur d'humidité Écran
Supervision	Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites Raccordement direct de l'appareil via SNMP, via Ethernet (2 interfaces Ethernet, et ainsi une mise en cascade aisée de jusqu'à 16 LCP) Intégration à RiZone OT Suite (fonctions étendues de mesure et de gestion, les valeurs peuvent être transférées et visualisées)
Remarque	À compter du numéro de série 2025K000110475 (date de production : 16 septembre 2025), seul l'écran référence 3314.030 peut être utilisé comme accessoire. L'écran référence 3311.030 utilisé jusqu'à présent ne sera plus compatible à partir de cette date Pour l'identification, tous les LCP nouvellement produits sont munis d'un autocollant vert sur l'emballage.
Remarque concernant la référence	Gestion optimisée des condensats, même lorsque l'eau doit de refroidissement arrive à une température basse, disponible sur demande.
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation	10 kW/1 20 kW/2 30 kW/3
Débit d'air (en soufflage libre)	Pour 50 Hz: 4.800 m³/h
Nombre de modules de ventilation à la livraison	1
Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.200 mm
Convient au type d'enveloppe	VX IT TS IT

Montage dans une rangée de baies	Affleurant
Tension nominale	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 346 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Puissance frigorifique max.	30 kW
Type de raccordement (électrique)	Fiche de raccordement
Durée de fonctionnement	100 %
Liquide de refroidissement	Eau
Cooling medium note	Qualité de l'eau conforme aux spécifications de l'appareil.
Ventilation EC	Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement	Oui
Régulation de la température	Régulation par ventilateurs en continu Vanne de régulation à 2 voies
Connexion hydraulique	DN 40 (filetage G 1½")
Pression de régime tolérée (p max.)	10 bar
Température de l'eau à l'entrée	15 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 10B
Options	Système de détection et d'extinction d'incendie entièrement intégré Ouverture automatique des portes des baies serveurs Raccordement direct possible de 16 détecteurs CMC III complémentaires Baies d'une hauteur de 2200 mm, couleur spéciale Kit de gestion des condensats avec séparateur à chicanes et sonde de température / détecteur d'humidité Écran
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	196.5
Poids brut	206.5
Numéro du tarif douanier	84186900

EAN

4028177977785

#### Approbation

**Explications** 

Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK