

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.520

## Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 15.03.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.520 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | SK 3329.520                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                                                | montage latéral                                                                                                                                                                                                                       |
| Description produit                                   | Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. |
| Avantages                                             | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W                                                                  |
| Matériau                                              | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                                               | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                              |
| Composition de la livraison                           | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano<br>Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation<br>Évaporateur électrique des condensats intégré                   |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,55 kW<br>Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,6 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,8 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,8 kW                                         |
| Tension nominale                                      | 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Courant nominal max.                                  | Pour 50 Hz: 10 A<br>Pour 60 Hz: 12,2 A                                                                                                                                                                                                |

# Caractéristiques

|                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant de démarrage (max.)                                 | Pour 50 Hz: 24 A<br>Pour 60 Hz: 24 A                                                                                                                                            |
| Débit d'air (en soufflage libre)                            | Circuit externe: 1.230 m³/h<br>Circuit interne: 1.230 m³/h                                                                                                                      |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11<br>Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7                                                 |
| Modèle                                                      | montage latéral                                                                                                                                                                 |
| Dimensions                                                  | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 1.580 mm<br>Profondeur: 295 mm                                                                                                                      |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                    | Circuit externe IP 34<br>Circuit interne IP 54                                                                                                                                  |
| Protection category NEMA                                    | UL Type 12                                                                                                                                                                      |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement               | Fluide frigorigène: R-513A<br>Quantité: 1,15 kg<br>Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631<br>CO2 équivalent (CO2e): 0,73 t                                                  |
| Régulation de la température                                | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)                                                                                                                                     |
| Plage de température de fonctionnement                      | 10 °C...55 °C                                                                                                                                                                   |
| Plage de température de stockage                            | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Plage de réglage                                            | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                                   |
| Puissance nominale Pel                                      | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,21 kW<br>Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,53 kW<br>Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,41 kW<br>Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.)                         | 28 bar                                                                                                                                                                          |
| Protection amont                                            | Disjoncteur de transformateur: 11...16 A                                                                                                                                        |
| Unité d'emballage                                           | 1 p.                                                                                                                                                                            |
| Poids net                                                   | 65,55 kg                                                                                                                                                                        |
| Poids brut                                                  | 69 kg                                                                                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 84158200 |
| ETIM 9                   | EC000855 |
| ETIM 8                   | EC000855 |
| ECLASS 8.0               | 27180704 |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Certificats  | EAC                                                       |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |