Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3240.600 Ventilateurs à filtre TopTherm

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SK 3240.600 - Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.







Caractéristiques

Référence	SK 3240.600
Modèle	montage latéral CEM
Description produit	Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Product modification	Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement. De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur	diagonal – par moteur à bague de déphasage
Débit d'air (en soufflage libre)	Pour 50 Hz: 175 m³/h Pour 60 Hz: 155 m³/h

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)	1 x 3240060 : 130/110 m³/h 2 x 3240060 : 159/135 m³/h
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,21 A Pour 60 Hz: 0,19 A
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 35 W Pour 60 Hz: 34 W
Dimensions	Largeur: 255 mm Hauteur: 255 mm
Dimensions de montage	Profondeur de construction: 25 mm Profondeur de montage: 107 mm
Découpe de montage	Largeur de découpe: 224 mm Hauteur de découpe: 224 mm
Remarque	Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA	Type 12 avec filtre non tissé Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)	Pour 50 Hz: 72.000 h Pour 60 Hz: 76.000 h
Plage de température de fonctionnement	-30 °C55 °C
Plage de température de stockage	-30 °C70 °C
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 51 dB(A) Pour 60 Hz: 46 dB(A)

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.1
Poids brut	2.294
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177652453
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approbation

Approbation	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025