

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.504

# Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X

État: 25.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.504 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2.500 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | SK 3303.504   |
| Modèle                      | montage latéral   |
| Description produit         | Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X. |
| Avantages                   | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W            |
| Matériau                    | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)   |
| Couleur                     | RAL 7001  |
| Composition de la livraison | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano<br>Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation              |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511       | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,52 kW<br>Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,6 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,28 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,34 kW |
| Tension nominale  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Courant nominal max.  | Pour 50 Hz: 2,6 A<br>Pour 60 Hz: 2,6 A  |
| Courant de démarrage (max.)                                 | Pour 50 Hz: 5,1 A<br>Pour 60 Hz: 6,4 A  |
| Débit d'air (en soufflage libre)                            | Circuit externe: 315 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit interne: 265 m <sup>3</sup> /h  |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33<br>Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46  |
| Modèle  | montage latéral   |
| Dimensions  | Largeur: 285 mm<br>Hauteur: 620 mm<br>Profondeur: 298 mm  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                    | Circuit externe IP 34<br>Circuit interne IP 55  |
| Protection category NEMA                                    | NEMA 4X   |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement               | Fluide frigorigène: R-513A<br>Quantité: 0,17 kg<br>Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631<br>CO2 équivalent (CO2e): 0,11 t  |
| Régulation de la température                                | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)   |
| Plage de température de fonctionnement                      | 10 °C...50 °C   |
| Operating temperature max @60 Hz                            | 50 °C   |
| Plage de température de stockage                            | -40 °C...70 °C  |
| Plage de réglage  | 20 °C...50 °C   |

# Caractéristiques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Puissance nominale Pel              | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,39 kW<br>Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,41 kW<br>Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,42 kW<br>Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,47 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 28 bar   |
| Protection amont                    | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A   |
| Unité d'emballage                   | 1 p.   |
| Poids net                           | 36 kg  |
| Poids brut                          | 39,375 kg  |
| Numéro du tarif douanier            | 84158200   |
| ETIM 9                              | EC000855   |
| ETIM 8                              | EC000855   |
| ECLASS 8.0                          | 27180704   |
| Description produit                 | SK ☒ ClimatiseurBlue e pour montage latéral, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, en acier inoxydable, L285 x H620 x P298 mm   |

# Approbation

|              |  |
|--------------|--|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)   |
| Explications | FCC<br>Déclaration de conformité<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Déclaration de conformité UK |