

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.011

### Module de ventilation

État: 14.12.2025 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.011 - Module de ventilation pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Augmentation de la puissance frigorifique. Il est, de plus, possible d'obtenir une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée.



## Caractéristiques

Référence	SK 3311.011
Description produit	Pour augmenter la puissance frigorifique, il est possible de monter ultérieurement des modules de ventilation individuels dans les unités LCP. Grâce à cette intégration supplémentaire, il est également possible d'assurer une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée des unités LCP.
Avantages	Raccordement possible en cours de fonctionnement Remplacement sans outil des modules de ventilation
Mode de fonctionnement	Le débit d'air, et ainsi la puissance de refroidissement de chaque modèle, est augmenté grâce à l'intégration de modules de ventilation dans un LCP. Avec une puissance de refroidissement suffisante, l'ajout de modules de ventilation peut être utilisé pour développer des redondances. L'équipement ultérieur de ventilateurs au-delà du débit d'air nécessaire permet de réduire la consommation électrique étant donné que les ventilateurs fonctionnent alors à une vitesse de rotation plus faible. Le niveau sonore de l'appareil est, de plus, nettement réduit.
Couleur	RAL 9005

# Caractéristiques

Composition de la livraison	1 unité de ventilation Ventilation EC Câblé, prêt pour le raccordement Matériel de fixation inclus
Remarque	Livraison d'origine du LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) avec un module de ventilation. Pour assurer la puissance frigorifique maximale de 30 kW, le client / frigoriste doit monter deux modules de ventilation supplémentaires. Livraison d'origine du LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) avec quatre modules de ventilation. Pour assurer la puissance frigorifique maximale de 55 kW, le client / frigoriste doit monter deux modules de ventilation supplémentaires. Livraison d'origine du LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) avec deux modules de ventilation. Pour assurer la puissance frigorifique maximale de 30 kW, le client / frigoriste doit monter deux modules de ventilation supplémentaires.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6.851
Poids brut	7.212
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177688117
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---