



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.612

Kit de brosses passe-câbles

État: 03.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.612 - Kit de brosses passe-câbles pour LCP CW

Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie VX IT réseaux / serveurs avec LCU CW intégrée.

Caractéristiques

Référence	SK 3313.612
Avantages	Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique de la climatisation Brosses passe-câbles verticales pour l'étanchéité des ouvertures sur le côté des baies, dans lequel le LCU CW est intégré
Domaines d'application	Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie avec LCU CW intégré
Matériau	Tôle d'acier Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	4 brosses passe-câbles 4 équerres 1 pièce de jonction Matériel de fixation inclus La composition de la livraison contient uniquement le matériel pour le côté de l'armoire dans lequel le LCU CW est installé
Consigne de montage	Les deux brosses passe-câbles utilisées entre le LCU CW et le panneau latéral doivent être raccourcies.
Convient à	Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm = 2.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,9 kg
Poids brut	2,075 kg
Numéro du tarif douanier	96035000

Caractéristiques

ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
Description produit	SK Kit de brosses passe-câbles pour LCU CW, pour une largeur de 800 mm et une hauteur de 2000/2200 mm
