

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Fraise à tarauder circulaire

État: 27.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Fraise à tarauder circulaire

Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | AS 4050.887 |
| Description produit | Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT. |
| Caractéristiques techniques | Diamètre de corps 12 mm Diamètre de coupe 10 mm Pente 1,5 mm Équerre latérale 60° Longueur de coupe 20 mm Longueur totale 85 mm |
| Pour filetage | M12 - M64 |
| Normes | DIN 13-1 filetage métrique ISO |
| Matériaux usinables | Acier Acier inoxydable Fonte d'aluminium Plastique Cuivre |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,124 kg |
| Poids brut | 0,124 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82077031 |
| ETIM 9 | EC000945 |
| ETIM 8 | EC000945 |
| ECLASS 8.0 | 36609211 |
| Description produit | Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm |