## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

**SOFTWARE & SERVICES** 

## AS 4051.105 - Lampe de travail LED pour WS 540

Pour la fixation sur le plan de travail, avec dispositif de blocage.







## Caractéristiques

Référence	AS 4051.105
Description produit	Pour la fixation sur le plan de travail, avec dispositif de blocage.
Avantages	Éclairage puissant, sans éblouissement ni scintillement, homogène et sans ombres  Le choix de la température de couleur d'éclairage, de la couleur chaude jusqu'à la lumière du jour en passant par la couleur blanche neutre, favorise la capacité de concentration et réduit les signes de fatigue  Excellent respect des couleurs et contraste important  Bras sur ressort en aluminium avec articulation 3D, pivotant avec blocage pour le libre positionnement de la source lumineuse
Caractéristiques techniques	Bras sur ressort : longueur 970 mm Restitution de la couleur : 94 – 98 Ra Angle de rayonnement : 100°
Matériau	Habillage des lampes : aluminium Anti-éblouissement : Makrolon
Composition de la livraison	Lampe de travail LED Matériel de fixation inclus
Puissance nominale	26 W
Longueur du câble de raccordement	3 m
Possibilités de raccordement	Bloc d'alimentation enfichable (CEE 7/16) avec adaptateur AC

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Agent lumineux	84 LED SMD
Classe de protection	III (SELV)
Flux lumineux	2½ 930m
Pour référence(s)	4051.100
Plage de température de fonctionnement	-10 °C40 °C
Tension nominale	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions	Largeur: 545 mm Hauteur: 90 mm Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.5
Poids brut	4.2
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3