## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.130 Wire Station WS 540

État: 01.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre universelle à l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.

### Caractéristiques

Référence	AS 4051.130
Modèle	Basic Edition
Description produit	Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre partout dans l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.
Avantages	Établi avec réglage électrique de la hauteur de travail entre 710 et 1250 mm  Plan de travail multiplex, lavable et anti-rayures  Solution idéale en liaison avec les machines à couper les câbles et les machines à dénuder et à sertir les câbles ainsi que pour la mise en œuvre des fils préconfectionnés par la machine de conditionnement des câbles  Règle intégrée pour la mesure manuelle rapide  Conçu pour recevoir un écran pour traiter les fils avec Eplan Smart Wiring  Pour une extension optimale avec des tablettes pour cartons de fil, bobines de fil ainsi que des supports pour outils et accessoires  Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées  Tiroir à double fond conçu pour les outils

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Composition de la livraison	Table de câblage avec réglage en hauteur électrique
	Câble de raccordement longueur 7 m
	Bandeau de 7 prises avec commutateur à bascule
	1 Wire Station WS 540
	2 tablettes
	1 lampe de travail, à diodes
	2 traverses de montage verticales
	1 support de boîtier
	2 équerres d'adaptation
	1 plateau universel
	1 bandeau de 5 prises
	1 bac à déchets
	4 supports de faisceau de fils, à gauche
	4 supports de faisceau de fils, à droite
	1 support de paquets de fils, à gauche
	1 support de paquets de fils, à droite
Consigne de montage	La traverse de montage, verticale, référence 4051.106, est requise
	pour les accessoires, comme p. ex. les supports de boîtier, supports
	de magasin, etc.
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Hauteur de travail	Working height (min.): 710 mm
	Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Oui
Domaines d'application	Pour réalisation manuelle
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	157
Poids brut	218.3
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177963665
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100208

© Rittal 2025 3

## Approbation

Explications

Déclaration de conformité

© Rittal 2025