


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.130 Wire Station WS 540

État: 02.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre universelle à l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.

Caractéristiques

Référence	AS 4051.130
Modèle	Basic Edition
Description produit	Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre partout dans l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.
Avantages	<p>Établi avec réglage électrique de la hauteur de travail entre 710 et 1250 mm</p> <p>Plan de travail multiplex, lavable et anti-rayures</p> <p>Solution idéale en liaison avec les machines à couper les câbles et les machines à dénuder et à sertir les câbles ainsi que pour la mise en œuvre des fils préconfectionnés par la machine de conditionnement des câbles</p> <p>Règle intégrée pour la mesure manuelle rapide</p> <p>Conçu pour recevoir un écran pour traiter les fils avec Eplan Smart Wiring</p> <p>Pour une extension optimale avec des tablettes pour cartons de fil, bobines de fil ainsi que des supports pour outils et accessoires</p> <p>Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées</p> <p>Tiroir à double fond conçu pour les outils</p>

Caractéristiques

Composition de la livraison	Table de câblage avec réglage en hauteur électrique Câble de raccordement longueur 7 m Bandeau de 7 prises avec commutateur à bascule 1 Wire Station WS 540 2 tablettes 1 lampe de travail, à diodes 2 traverses de montage verticales 1 support de boîtier 2 équerres d'adaptation 1 plateau universel 1 bandeau de 5 prises 1 bac à déchets 4 supports de faisceau de fils, à gauche 4 supports de faisceau de fils, à droite 1 support de paquets de fils, à gauche 1 support de paquets de fils, à droite
Consigne de montage	La traverse de montage, verticale, référence 4051.106, est requise pour les accessoires, comme p. ex. les supports de boîtier, supports de magasin, etc.
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Hauteur de travail	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Oui
Domaines d'application	Pour réalisation manuelle
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	157 kg
Poids brut	218,3 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Caractéristiques

Description produit

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur pour utilisation dans un atelier ou une usine. Permet un travail ergonomique et sans fatigue pour conditionner des câbles. Ce modèle est équipé en complément avec des possibilités de dépose pour des boîtes ou des bobines de fil, ainsi que d'une lampe de travail et d'un bandeau de prises. Le tiroir extractible avec les empreintes pour ranger les outils permet un poste de travail bien ordonné.

Approbation

Explications

Déclaration de conformité