

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.003

## Tournevis

État: 13.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



# AS 4052.003 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

Référence	AS 4052.003
Modèle	pour vis à tête fendue
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brune noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériaux	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	3,5 mm
Longueur de lame	100 mm
Lame (largeur x épaisseur)	3,5 x 0,6 mm
Empreinte	SL
Diamètre du manche	25 mm
Longueur du manche	86 mm

## Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.03
Poids brut	0.037
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807044
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406