


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.101 Tournevis

État: 25.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.101 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | AS 4052.101 |
| Modèle | Double isolation 1000 V pour vis à tête fendue |
| Description produit | Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée. |
| Avantages | Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Ø lame | 3,5 mm |
| Longueur de lame | 100 mm |
| Lame (largeur x épaisseur) | 3 x 0,5 mm |
| Empreinte | SL |
| Diamètre du manche | 25 mm |
| Longueur du manche | 105 mm |
| Normes | CEI 60 900 |
| Unité d'emballage | 3 p. |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Description produit | AS Tournevis isolé SL3x0,5 |
