
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4943.000 Rails profilés en C 30 / 15

État: 27.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 4943.000 - Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux ou sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.





Caractéristiques

Référence	SZ 4943.000
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Longueur	455 mm
Possibilités de montage	Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX Sur les profilés horizontaux inférieurs et supérieurs des armoires électriques monobloc VX SE en largeur Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur (sans plaque de montage) à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808 Sur le profilé horizontal de l'armoire TS En largeur ou en profondeur du coffret AX en 3 parties. Selon la situation de montage, le rail doit être raccourci à la dimension souhaitée.
Convient à	Type de coffret: VX TS Coffrets muraux AX en 3 parties Convient à la largeur / profondeur: 500 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Unité d'emballage	6 p.
Poids net	1.8
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177114579
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3