



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3457.500

Borne de raccordement des câbles

État: 25.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3457.500 - Borne de raccordement des câbles

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

Référence	SV 3457.500
Description produit	Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	10,5 x 11 mm
Remarque	Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Raccordement de câbles cylindriques	16 - 50 mm ²
Pour épaisseur de barre	10 mm
Unité d'emballage	15 p.
Poids net	0,975 kg
Poids brut	1,06 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,9 kg CO ₂ eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Description produit	Bride de serrage 16-50mm ²

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK