### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 5302.111 Traverses latérales

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# VX 5302.111 - Traverses latérales pour montants 19"

Montants 19" en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.

#### Caractéristiques

Référence	VX 5302.111
Modèle	pour VX IT montant 19" « standard »
Description produit	Pour fixer les montants en pouces.
Avantages	Capacité de charge particulièrement élevée jusqu'à 15 000 N Stabilité augmentée grâce à une meilleur répartition des charges Équipement symétrique ou asymétrique possible Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une unité de refroidissement par liquede (LCU) dans une installation unilatérale, asymétrique (décalée latéralement) Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement alternatif avec des composants 21", 23", ou 24"
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Traverses latérales Matériel de fixation inclus 4 traverses latérales (2 en haut, 2 en bas)
Consigne de montage	Le rail porteur pour VX IT est nécessaire en complément pour la fixation des rails profilés dans des baies d'une profondeur >1000 mm et d'une largeur de >600 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT, Standard Largeur: > 600 mm Profondeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	8.8
Poids brut	9.1

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177955493
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## **Approbation**

Explications Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3