Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5303.154

Baie réseau/serveur VX IT

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

VX 5303.154 - Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée prémontée et montants 19" « standard »

Baie réseau / serveur VX IT, pleine, pour climatisation directe de la baie. Pré-montage inclus, avec une sélection d'équipement pratique. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.





Caractéristiques

Référence	VX 5303.154
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Plastique Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm Porte avant : aluminium, 1,25 mm Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Équipement intérieur : laqué Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour	RAL 7035
Couleur	Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035 Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005 Équipement intérieur, socle : RAL 9005 Poignée et charnières : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature VX avec portes et toit Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Montants 19" Panneaux latéraux monobloc à visser Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération Module de base passe-câbles à l'avant montée comme plaque esthétique Socles VX, 100 mm, avec aération Pièces d'angle et caches, latéraux, vissés Plaques de socle avant/arrière avec caches de recouvrement d'angle et de juxtaposition 4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison) Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe. 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) 4 rails combinés pour niveau de montage intérieur et extérieur, adaptés à la profondeur de la baie (joints à la livraison) 10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison) Palette IPPC Module de base à l'avant, servant de cache, profondeur 175 mm Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur	24 U
Unités de hauteur	24 U
Hauteur avec socle	1 300 mm

Caractéristiques

Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	150 mm / 130 mm
Instalation position in 19" area	avant et arrière
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	520 mm
Fixation 19"	vissé en haut et en bas sur l'entretoise transversale
Modèle	Préconfigurée
Modèle de toit	en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Modèle porte à l'arrière	Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Modèle porte à l'avant	Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180°
Modèle de montants	Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Modèle de base	Module de base passe-câbles à l'avant montée comme plaque esthétique
Modèle à niveau(x) 19"	avant et arrière
Position de montage des montants	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible	8 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416	8 000 N
Code IK	IK08
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	109 kg
Poids brut	119,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	293,2 kg CO2 eq (Cat B)

Caractéristiques

Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	VX IT, montants 19" « standard », en avant et arrière, porte vitrée, LHP 800 x 1300 x 800 mm, 24 U, prémontée

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Negative Certificate Finition
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK