Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.452

# Machine à dénuder et à sertir les câbles L8

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# AS 4050.452 - Machine à dénuder et à sertir les câbles L8

Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électropneumatique pour embouts isolés en vrac.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AS 4050.452 |
| Modèle | Écran tactile |
| Description produit | Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électropneumatique pour embouts isolés en vrac. |
| Avantages | Commande aisée<br>Traitement fiable et rapide des embouts isolés<br>Aucun temps de calage grâce au changement d'outil automatique<br>Usinage possible de fils spéciaux<br>Équipement aisé et rapide<br>Reconnaissance automatique des sections |
| Caractéristiques techniques | Plage des sections 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)<br>Longueur de sertissage 8 mm (0,31 pouces)<br>Longueur d'introduction 35 mm (1,378 pouces)<br>Traitement d'embouts avec collerette en plastique possible dans des tailles spéciales |
| Composition de la livraison | Machine à dénuder et à sertir les câbles L8<br>1 bol convoyeur vibrant 0,5 - 1,5 mm²<br>1 bol convoyeur vibrant 1,5 - 2,5 mm² |
| Remarque | Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande |
| Dimensions | Largeur: 390 mm<br>Hauteur: 460 mm<br>Profondeur: 330 mm |
| Alimentation en air comprimé | 5,5 bar |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance apparente | 110 VA |
| Compression | Sertissage trapézoïdal |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Durée de cycle | 1,5 s |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 34,6 kg |
| Poids brut | 34,67 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Description produit | Cripex L8 Machine à sertir 0,5-2,5 mmm² |