

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452

Machine à dénuder et à sertir les câbles L8

État: 02.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Machine à dénuder et à sertir les câbles L8

Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électropneumatique pour embouts isolés en vrac.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Référence | AS 4050.452 |
| Modèle | Écran tactile |
| Description produit | Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électropneumatique pour embouts isolés en vrac. |
| Avantages | Commande aisée Traitement fiable et rapide des embouts isolés Aucun temps de calage grâce au changement d'outil automatique Usinage possible de fils spéciaux Équipement aisé et rapide Reconnaissance automatique des sections |
| Caractéristiques techniques | Plage des sections 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longueur de sertissage 8 mm (0,31 pouces) Longueur d'introduction 35 mm (1,378 pouces) Traitement d'embouts avec collerette en plastique possible dans des tailles spéciales |
| Composition de la livraison | Machine à dénuder et à sertir les câbles L8 1 bol convoyeur vibrant 0,5 - 1,5 mm ² 1 bol convoyeur vibrant 1,5 - 2,5 mm ² |
| Remarque | Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande |
| Dimensions | Largeur: 390 mm Hauteur: 460 mm Profondeur: 330 mm |
| Alimentation en air comprimé | 5,5 bar |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance apparente | 110 VA |
| Compression | Sertissage trapézoïdal |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Durée de cycle | 1,5 s |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 34,6 kg |
| Poids brut | 34,67 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Description produit | Cripex L8 Machine à sertir 0,5-2,5 mmm ² |