


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5309.826

## Baie réseau/serveur VX IT

État: 04.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5309.826 - Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée et montants 19" « dynamic »

Baie réseau / serveur VX IT, pleine, pour climatisation directe de la baie. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" pour le modèle dynamic disponible dans différentes dimensions.



## Caractéristiques

Référence	VX 5309.826
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm Porte avant : aluminium, 1,25 mm Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Équipement intérieur : laqué Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour	RAL 7035
Couleur	Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035 Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005 Aménagement intérieur : RAL 9005 Poignée et charnières : RAL 9005

# Caractéristiques

Composition de la livraison	<p>Ossature VX avec portes et toit</p> <p>Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°</p> <p>Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°</p> <p>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E</p> <p>Montants 19"</p> <p>Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.</p> <p>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)</p> <p>25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)</p> <p>Palette IPPC</p> <p>Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération</p>
Dimensions	<p>Largeur: 800 mm</p> <p>Hauteur: 2.000 mm</p> <p>Profondeur: 1.000 mm</p>
Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	87 mm / 213 mm
Installation position in 19" area	avant et arrière
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	700 mm
Fixation 19"	vissé en haut et en bas sur la traverse latérale
Modèle	dynamic
Modèle de toit	en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Modèle porte à l'arrière	Porte pleine à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180°
Modèle porte à l'avant	Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180°
Modèle de montants	Montants 19" « dynamic » dans la baie VX IT

# Caractéristiques

Modèle de base	à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Position de montage des montants	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible	18 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416	15 000 N
Code IK	IK08
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	106,01 kg
Poids brut	122 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	300,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	VX IT, montants 19" « dynamic », en avant et arrière, porte vitrée, LHP 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

# Approbation

---

Certificats

Negative Certificate  
Finition

---

Explications

Déclaration fabricant  
Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK