


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.887**

**Fraise à tarauder circulaire**

État: 02.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.887 - Fraise à tarauder circulaire

Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.887
Description produit	Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Caractéristiques techniques	Diamètre de corps 12 mm Diamètre de coupe 10 mm Pente 1,5 mm Équerre latérale 60° Longueur de coupe 20 mm Longueur totale 85 mm
Pour filetage	M12 - M64
Normes	DIN 13-1 filetage métrique ISO
Matériaux usinables	Acier Acier inoxydable Fonte d'aluminium Plastique Cuivre
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,124 kg
Poids brut	0,124 kg
Numéro du tarif douanier	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Description produit	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm