Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.887 Fraise à tarauder circulaire

État: 21.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4050.887 - Fraise à tarauder circulaire

Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.887
Description produit	Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre
	d'usinage Perforex BC et MT.
Caractéristiques techniques	Diamètre de corps 12 mm
	Diamètre de coupe 10 mm
	Pente 1,5 mm
	Équerre latérale 60°
	Longueur de coupe 20 mm
	Longueur totale 85 mm
Pour filetage	M12 - M64
Normes	DIN 13-1 filetage métrique ISO
Matériaux usinables	Acier
	Acier inoxydable
	Fonte d'aluminium
	Plastique
	Cuivre
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.124
Poids brut	0.124
Numéro du tarif douanier	82077031
EAN	4028177805286
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211

© Rittal 2025