

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.222 Bol vibrant WT

État: 07.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - Bol vibrant WT

Bol vibrant WT 29 pour l'alimentation d'embouts libres avec collerette en plastique de section de 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup> dans la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C.



## Caractéristiques

Référence	AS 4051.222
Modèle	Bol vibrant WT 29
Avantages	Alimentation fiable des embouts Changement aisé et rapide des consommables
Caractéristiques techniques	Pour longueurs d'embout de 8 - 18 mm
Composition de la livraison	Bol vibrant WT 29
Domaines d'application	Pour embouts libres de section 1,5 mm <sup>2</sup> et 2,5 mm <sup>2</sup>
Remarque	Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,4 kg
Poids brut	0,7 kg
Numéro du tarif douanier	84799070