# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4052.053 Tournevis

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### AS 4052.053 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.

### Caractéristiques

Référence	AS 4052.053
Modèle	pour TX
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis  Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des
Matériau	couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort  Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium  Intérieur du manche : plastique rigide  Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	3,5 mm
Longueur de lame	100 mm
Empreinte	TX 10
Diamètre du manche	25 mm
Longueur du manche	86 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.03
Poids brut	0.037
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807150
ETIM 9	EC000801

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3