


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5329.190

Baie réseau/serveur VX IT

État: 03.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5329.190 - Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée, IP 55, baie vide

Baie VX IT, pleine pour climatisation directe de la baie. Disponible sans aménagement intérieur 19" comme armoire vide pour l'équipement personnalisé en différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.



Caractéristiques

Référence	VX 5329.190
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm Porte avant : aluminium, 1,25 mm Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour	RAL 7035
Couleur	Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035 Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005 Poignée et charnières : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature VX avec portes et toit Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180° Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Toit monobloc plein Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison) 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Palette IPPC
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Modèle de toit	monobloc plein
Modèle porte à l'arrière	Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Modèle porte à l'avant	Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180°
Modèle de montants	sans
Modèle de base	Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Position de montage des montants	sans
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés
Code IK	IK08
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Tôle d'acier

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	68,15 kg
Poids brut	70,2 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	VX IT, sans équipement intérieur 19", porte vitrée, LHP 600 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Negative Certificate Finition Indice de protection
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK