## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4052.102 Tournevis

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### AS 4052.102 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.



### Caractéristiques

Référence	AS 4052.102
Modèle	Double isolation 1000 V
	pour vis à tête fendue
Description produit	Avec manche ergonomique et lame haute performance avec
	isolation non appliquée.
Avantages	Effort réduit grâce au manche ergonomique
	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
	Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
	Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un
	outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des
	couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
	Intérieur du manche : plastique rigide
	Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	3,5 mm
Longueur de lame	100 mm
Lame (largeur x épaisseur)	3,5 x 0,6 mm
Empreinte	SL
Diamètre du manche	25 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Longueur du manche	105 mm
Normes	CEI 60 900
Unité d'emballage	3 p.
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807211
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3