



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.725**

**Tablette extractible**

État: 11.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.725 - Tablette extractible pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19".



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | DK 5501.725  |
| Description produit         | Pour le montage entre deux plans de fixation 19", sur les montants 19" ou sur les cadres de montage 19".                           |
| Avantages                   | Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire<br>Autobloquant<br>Extraction complète |
| Domaines d'application      | Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19" personnalisés  |
| Matériau                    | Tôle d'acier   |
| Finition                    | Tablette : laquée<br>Rails télescopiques / Kit de montage : zingués  |
| Couleur                     | RAL 9005   |
| Composition de la livraison | Tablette ajourée<br>Glissières télescopiques avec accessoires de montage<br>Matériel de fixation inclus                            |
| Charge admissible           | 100 kg   |
| Dimensions                  | Largeur: 419 mm<br>Profondeur: 700 mm  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Convient à  | Type de coffret: VX IT<br>TS IT<br>TE   |
| Écartement entre les plans 19"                        | 600 - 900 mm  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 10.184  |
| Poids brut  | 10.72   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 40,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 73269098  |
| EAN   | 4028177679160   |
| E-Number Sweden                                       | E7239597  |
| ETIM 9  | EC002620  |
| ECLASS 8.0  | 27189261  |