

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.001 Pince à sertir

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.001 - Pince à sertir pour embouts

Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.



## Caractéristiques

Référence	AS 4054.001
Modèle	coudé
Description produit	Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
Avantages	Effort minimal sur les fils et câbles de grande section Compression constante élevée Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes Dispositif de blocage déverrouillable
Matériau	Acier spécial de qualité supérieure
Finition	Matte chromée
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression	Sertissage rectangulaire
Sens d'introduction des câbles	par l'avant
Dimensions	Hauteur: 59 mm Longueur: 198 mm
AWG	22 - 10
Pour section	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,452 kg
Poids brut	0,462 kg
Numéro du tarif douanier	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Description produit	Pince à sertir 0,5-6mm <sup>2</sup> - Rectangulaire