

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

**Coffret poinçonneuse hydraulique
manuelle M16 - M40**

État: 29.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Coffret poinçonneuse hydraulique manuelle M16 - M40

Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.

Caractéristiques

Référence	AS 4055.080
Modèle	Avec angle 90° et tête de vérin pivotable à 360°
Description produit	Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.
Avantages	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
Composition de la livraison	Poinçonneuse hydraulique manuelle 5 emporte-pièces à interstice avec 3 divisions Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø trous	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Caractéristiques

Pour filetage	M16 M20 M25 M32 M40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,1 kg
Poids brut	4,16 kg
Numéro du tarif douanier	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Description produit	RAS Coffret poinçonneuse M16-M40