### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.







# AS 4055.222 Emporte-pièces circulaires

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# AS 4055.222 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

### Caractéristiques

| Référence                                | AS 4055.222  |
|--|--|
| Modèle                                   | Avec 3 pointes de coupe  |
| Description produit                      | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte<br>pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une<br>poinçonneuse hydraulique.             |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon<br>Vis de traction sans roulement à bille   |
| Matériaux usinables                      | Tôle d'acier   |
| Épaisseur max. tôle d'acier<br>usinable  | 2 mm   |
| Ø trous                                  | 22,5 mm  |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de<br>traction avec roulement à billes<br>Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661   |
| Vis de traction (Ø x L)                  | 9,5 x 50 mm  |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 9,5 mm<br>19 mm  |
| Unité d'emballage                        | 1 p.   |
| Poids net                                | 0.113  |
| Poids brut                               | 0.133  |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010   |
| EAN                                      | 4028177808232  |
| ETIM 9                                   | EC000156   |

© Rittal 2025

# Caractéristiques

| ETIM 8     | EC000156 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

© Rittal 2025 3