

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.210

Contact de porte

État: 02.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4127.210 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

Caractéristiques

Référence	SZ 4127.210
Modèle	avec culbuteur pour cadre pivotant, sans câble de raccordement
Mode de fonctionnement	La manœuvre du culbuteur se fait via le châssis tubulaire de la porte pleine ou, dans le cas de portes vitrées, via un adaptateur joint à la livraison.
Remarque	Pour l'intégration dans la VX IT uniquement en liaison avec les équerres de montage VX pour contact de porte
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	6000 V AC
Tension nominale d'isolation	400 V AC
Possibilités de montage	pour armoires électriques juxtaposables TS avec cadre pivotant grand format intégré pour lampes standard et confort
Raccordement électrique	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V CC/6 A
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.231
Poids brut	0.235
Numéro du tarif douanier	85365019
EAN	4028177581326
ETIM 9	EC002626

Caractéristiques

ETIM 8 EC002626

ECLASS 8.0 27189266

Approbation

Approbation CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)

Explications Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK