

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000

Traverse de montage

État: 01.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | TS 4697.000 |
| Description produit | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Longueur | 740 mm |
| Possibilités de montage VX | En largeur/profondeur d'armoire 800 mm |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur/profondeur d'armoire 800 mm |
| Possibilités de montage AX | En largeur de porte 800 mm, avec verrouillage |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une largeur de porte de 800 mm, avec serrure à came, en association avec les bandeaux perforés de porte |
| Possibilités de montage PC | En largeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage extérieur |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Possibilités de montage TS | En largeur / profondeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage extérieur |
| Possibilités de montage AE | En largeur / hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE |
| Possibilités de montage socle VX | En largeur / profondeur de socle 800 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles |
| Convient à | Type de coffret: VX TS VX SE PC AX AE Largeur/profondeur: 800 mm |
| Convient à | Socles VX |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Poids net | 7,7 kg |
| Poids brut | 7,817 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 34,91 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | TS Traverse de montage, pour armoires électriques VX, TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage extérieur : pour L/P : 800 mm, longueur : 740 mm |

Approbation

Approbation

Explications

PCF-declaration