

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5852.500

## Armoires monobloc SE 8

État: 06.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5852.500 - Armoires monobloc SE 8 Acier inoxydable

Largeurs d'armoires de 600 à 1200 mm. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | SE 5852.500  |
| Description produit         | L'armoire électrique monobloc SE 8 dispose de la même plateforme que l'armoire électrique juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.  |
| Matériau                    | Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé<br>Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé<br>Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé<br>Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition                    | Coffret, porte et panneau arrière : brossé, grain 400<br>Plaques passe-câbles : sans revêtement<br>Plaque de montage : zinguée   |
| Composition de la livraison | Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés<br>Porte(s)<br>Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Panneau arrière dévissable<br>Plaque de montage<br>Plaques passe-câbles<br>Serrure : panneton double de 3 mm<br>2 rails de montage TS 18 x 38 mm   |

# Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.800 mm<br>Profondeur: 500 mm  |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.696 mm   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529   | IP 55   |
| Indice de protection NEMA                  | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| Code IK                                    | IK10  |
| Nombre de portes                           | 1   |
| Remarque                                   | Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tête à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur. |
| Matériau de base                           | Acier inoxydable  |
| Unité d'emballage                          | 1 p.  |
| Poids net                                  | 122,8 kg  |
| Poids brut                                 | 125,8 kg  |
| Numéro du tarif douanier                   | 94032080  |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101  |
| Description produit                        | Armoire monobloc SE inox-1P- IP55-NEMA12  |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |