


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




CP 6212.065

Profilé porteur, réglable en hauteur

État: 13.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

CP 6212.065 - Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs

Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les accessoires du bras porteur CP 120 côté mur et sur le bras porteur CP 60 côté coffret.



Caractéristiques

Référence	CP 6212.065
Description produit	<p>Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les composants du bras porteur CP 120 côté mur et selon le modèle de coffret soit sur le bras porteur CP 60 soit CP 120 côté coffret.</p>
Avantages	<p>Le bras porteur se bloque dans chaque position Réglage précis en fonction de la charge suspendue grâce à une vis de réglage placée à l'avant du profilé porteur Vis de réglage accessible sans démontage des équipements Sécurité grâce à la grande goulotte de câbles et au guidage des câbles au niveau des pivots Capot amovible pour un guidage aisément des câbles L'angle d'inclinaison du coffret monté est identique quel que soit le positionnement en hauteur Les câbles avec fiches comme par ex. DVI, VGA peuvent être introduits aisément. Grande plage de charges de 4 à 60 kg avec trois bras porteurs (plage de poids valable pour coffret entièrement équipé avec son profilé porteur vertical)</p>

Caractéristiques

Caractéristiques techniques	Goulotte de câbles : 36 x 11 mm (L x H), passage de fiches max. : 41 x 17 mm (L x H) Offre une meilleure ergonomie grâce à la plage de réglage 990 mm (± 495 mm)
Domaines d'application	En fonction de la taille des opérateurs En fonction du poste de travail (assis ou debout)
Matériaux	Éléments d'articulation : fonte d'aluminium Soufflet : matière plastique
General colour	RAL 7035
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	1 \pm 100mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Remarque	Pour les combinaisons avec profilé porteur réglable en hauteur et articulation intermédiaire, le profilé porteur réglable en hauteur doit toujours être mis en œuvre dans la position horizontale la plus proche du coffret de commande.
Dimensions	Longueur: 1.100 mm
Capacité de charge	4 kg...15 kg
Remarque concernant la référence	Section maximale pour l'introduction des câbles 41 x 17 mm Plage de poids valable pour coffret entièrement équipé et profilé porteur vertical.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15.2
Poids brut	16
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177960275
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556