


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025 Rails combinés

État: 02.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix être fixés sur le rail combiné avec décharge de traction à l'aide de brides de câbles, colliers de câblage ou fermetures autoagrippantes.

Caractéristiques

Référence	VX 5302.025
Description produit	Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix être fixés sur le rail combiné avec décharge de traction à l'aide de brides de câbles, colliers de câblage ou fermetures autoagrippantes.
Avantages	Intégration possible aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'ossature de la baie
Domaines d'application	Pour le guidage de câbles et la décharge de traction des câbles guidés sur l'ossature VX
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Vissage direct entre les longerons verticaux de l'ossature de baie
Convient à	Type de coffret: VX VX IT Largeur: = 1.200 mm Profondeur: = 1.200 mm
Convient à la largeur	1 200 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2,8 kg
Poids brut	3,16 kg

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	VX IT Rails de retenue des câbles L/P 1200 VE=4