Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

Rails combinés

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5302.026 - Rails combinés pour 19"

Caractéristiques

Référence	IT 5302.026
Domaines d'application	Pour le guidage de câbles et la décharge de traction sur le plan 19"
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation pour le rail combiné inclus, sans accessoires pour la fixation des câbles
Possibilités de montage	Au sein du plan de montage 19", dans les perforations 19"
Dimensions	Hauteur: 1 U
Convient à	Type de coffret: TS IT VX IT TX CableNet
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1,348 kg
Poids brut	1,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	VX IT C-rail 19", VE=6

© Rittal 2026