Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6707.600 Parties inférieures de pupitre

État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



TP 6707.600 - Parties inférieures de pupitre

Parties inférieures de pupitre TP, quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.

Caractéristiques

Référence	TP 6707.600
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret ouvert en partie supérieure Porte simple ou double avec fermeture à crémone (pour profondeu 400 mm à l'avant, pour profondeur 500 mm à l'avant et à l'arrière) Plaque de montage Plaques passe-câbles
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.499 mm x 571 mm
Nombre de portes	2
Dimensions	Largeur: 1.600 mm Hauteur: 675 mm Profondeur: 500 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Remarque	Plaque de montage, réglable en profondeur au pas de 25 mm
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids net	85
Poids brut	90
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177959910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3