


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX\_IT 5302.168**

**Entretoise transversale**

État: 20.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

# VX\_IT 5302.168 - Entretoise transversale pour montants 19" de baies VX IT

Pour la fixation variable en profondeur et en largeur des montants 19", dynamic, en bas dans les baies réseaux / serveurs VX IT d'une largeur de 800 mm.

## Caractéristiques

Référence	VX IT 5302.168
Modèle	pour VX IT montant 19" « dynamic »
Description produit	Pour la fixation variable en largeur des montants 19" « standard » dans les baies réseaux / serveurs VX IT d'une largeur de 800 mm.
Avantages	Équipement symétrique ou asymétrique possible Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une unité de refroidissement par liquide (LCU) dans une installation unilatérale, asymétrique (décalée latéralement) Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement alternatif avec des composants 21", 23", ou 24" Pour augmenter le rendement énergétique d'une climatisation de baie intégrée, la zone sur le pourtour du plan de montage 19" peut être compartimentée avec des déflecteurs d'air pour une mise en œuvre ciblée du flux d'air de refroidissement et une réduction des pertes d'air
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Charge admissible	La charge maximale admissible d'un plan de montage sur cette entretoise transversale est de 7 500 N par plan de montage ou de 15 000 N par armoire.

# Caractéristiques

Consigne de montage	La fixation est réalisée directement sur l'ossature. La mise en œuvre est effectuée uniquement sur la partie inférieure des montants. La compensation en partie supérieure est réalisée avec des entretoises transversales pour le montants VX IT « standard » 5302167. Des équerres de montage sont requises en complément pour visser les montants 19" VX IT 5302169 sur les entretoises transversales.
Convient à	Type de coffret: VX IT Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	6.1
Poids brut	6.3
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177970847
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261