


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Panneau passe-câbles avec brosse

État: 21.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.



Caractéristiques

Référence	DK 5302.202
Description produit	Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
Avantages	Deux panneaux peuvent simplement être associés entre eux pour agrandir le passage de câbles
Domaines d'application	Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
Matériau	Tôle d'acier Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène Brosse passe-câbles à fibres : plastique PA6 sans halogènes Corps de fixation des brosses passe-câbles : plastique PVC avec halogènes
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Découpe de montage	Largeur:390 mm Hauteur:30 mm
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur	1 U

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,2 kg
Poids brut	0,243 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	IT Passe câbles avec brosses 1U