

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625 Tablette extractible

État: 21.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - Tablette extractible pour TE

Set complet constitué d'une tablette d'appareillage avec aération, de rails télescopiques ainsi que du kit de montage pour la fixation directe, fixation réglable en profondeur possible, charge admissible : 50 kg.

Caractéristiques

Référence	DK 7000.625
Description produit	Pour le montage entre deux plans 19".
Avantages	Réglable en profondeur pour l'adaptation à l'écartement entre les plans de montage 19" au pas de 25 mm Extraction complète
Matériau	Base : tôle d'acier
Finition	Tablette : laquée Kit de montage / rails télescopiques : zingués
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Tablette ajourée Glissières télescopiques avec accessoires de montage
Load capacity static	500 N
Surface portante	Largeur: 409 mm Profondeur: 500 mm
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Profondeur: 500 mm
Écartement entre les plans 19"	395 - 645 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,577 kg
Poids brut	4,777 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Caractéristiques

Description produit

TE Tablette extractible 19" P=500