Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.210

Capteurs

État: 15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

DK 7010.210 - Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Le détecteur de fuite ponctuel avec CAN-Bus surveille la base en matière de liquides conducteurs (fuite) à l'aide de deux contacts.

Caractéristiques

Référence	DK 7010.210
Modèle	Détecteur de fuite
Avantages	Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application	Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments. Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement	Les réglages peuvent être effectués via le l'unité centrale CMC III, le PDU ou l'interface IoT Le détecteur de point de fuite dispose d'une sonde externe montée verticalement par rapport au sol Le détecteur surveille la présence de liquide conductible sur le sol (fuite) à l'aide de deux contacts
Matériau	Plastique
Finition	Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Détecteur de fuites Sonde externe avec câble de raccordement Plaque de montage Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN	Direct
Interfaces	2 x CAN-Bus RJ45

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 110 mm Hauteur: 30 mm Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement	0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	5...95 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,24 kg
Poids brut	0,251 kg
Classe de risque CRA	Default (Low Risk)
Numéro du tarif douanier	90261029
ETIM 9	EC002627
Description produit	DK Détecteur de fuite ponctuel, connexion via une interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité