Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.040 Unités d'E/S CMC III

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



DK 7030.040 - Unités d'E/S CMC III

Surveillance de huit entrées numériques max. et commande de quatre relais max.







Caractéristiques

Référence	DK 7030.040
Description produit	Via l'interface web, les relais peuvent être associés à des valeurs de mesure afin qu'ils soient activés dans certaines conditions. Ainsi, des équipements peuvent être contrôlés ou des messages transmis. Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte.
Avantages	Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» Espace nécessaire réduit grâce à une concentration élevée des entrées et des sorties.
Mode de fonctionnement	Suite automatique du bus, avec numéros qui se suivent, par l'unité centrale L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN. Affichage d'état par diode intégrée Entrée pour signaux sans potentiel Sortie relayée (contact inverseur) avec charge max. 24 VDC/1 A
Matériau	Plastique Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	Coffret : RAL 7035 Face avant : RAL 9005

© Rittal 2025

Caractéristiques

Composition de la livraison	Unité d'E/S CMC III
	Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Interface Bus System	2 x CAN-Bus RJ45
Interfaces	8 entrées numériques
	4 sorties de relais (max. 24 V DC/1 A)
Nombre de participants par	16
interface IoT (max.)	
Nombre de participants de l'UC	8
(max.)	
Remarque	Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte
Dimensions	Largeur: 138 mm
	Hauteur: 40 mm
	Profondeur: 132 mm
Plage de température de	0 °C55 °C
fonctionnement	
Taux d'humidité de l'air (sans	595 %
condensation)	
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.5
Poids brut	0.56
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177659360
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3

Approbation

Explications

Déclaration fabricant Déclaration de conformité

© Rittal 2025