


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275

Cadres de montage 19"

État: 28.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - Cadres de montage 19" pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.



Caractéristiques

Référence	DK 5501.275
Description produit	Cadres de montage 19" soudés pour intégrer un plan de montage indépendant dans une ossature d'armoire TS. Profilé 19" analogue aux modèles TS IT pour une compatibilité intégrale des accessoires, y compris le montage sans outil. Fixation réglable en profondeur entre le cadre inférieur et le cadre supérieur. Unités de hauteur distinctes, numérotées dans les deux sens. Cadre de montage avant conçu pour intégrer la gestion des câbles et le système Dynamic Rack Control (RFID), cadre de montage arrière conçu pour une intégration efficace d'un PDU zéro-U, des deux côtés.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Apprêtée
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur	42 U
Position de montage	À l'arrière
Charge admissible	Jusqu'à 15 000 N en charge statique uniformément répartie sur deux cadres de montage 19", en équipement complet.

Caractéristiques

Remarque	Le plan de montage extérieur de l'ossature reste disponible pour d'autres équipements, cloisonnement du pourtour possible au moyen de déflecteurs d'air.
Convient à	Type de coffret: TS TS IT Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	14 kg
Poids brut	16,5 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Cadre de montage 19" arrière 42U 800