
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7826.665

Toit pour l'introduction des câbles, en deux parties


État: 06.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 7826.665 - Toit pour l'introduction des câbles, en deux parties pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

La version en deux parties permet une extension aisée, car il suffit de retirer la partie avant de la tôle pour l'introduction ultérieure des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 7826.665
Description produit	En remplacement du toit standard. Equipé d'une équerre coulissante à l'arrière. Joint de compression en caoutchouc des deux côtés pour fixer les faisceaux de câbles. La construction symétrique de l'ossature permet également d'introduire les câbles latéralement en faisant pivoter le toit. La construction en deux parties facilite la pose ultérieure.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Convient à	Largeur: 600 mm Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5,136 kg
Poids brut	5,38 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000744

Caractéristiques

ECLASS 8.0	27182405
Description produit	Toit passe-câbles en 2 parties