
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6723.000 Partie supérieure de pupitre CX

État: 08.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



CX 6723.000 - Partie supérieure de pupitre CX

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.







Caractéristiques

Référence	CX 6723.000
Modèle	Partie supérieure
Description produit	Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 1.600 mm Hauteur: 515 mm
Profondeur en haut	125 mm
Profondeur en bas	245 mm
Code IK	IK10

© Rittal 2025

Caractéristiques

Remarque	Une partie centrale et une partie inférieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Matériau de base	Tôle d'acier
Dimensions	Largeur: 1.600 mm
	Hauteur: 515 mm
	Profondeur en haut: 125 mm
	Profondeur en bas: 245 mm
Nombre de serrures	3
Modèle du dispositif de fermeture	Dispositif de verrouillage
Serrure à clé	Panneton double de 3 mm
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
J	Nombre de serrures: 3
	Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	39
Poids brut	40
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177983649
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)	
--------------------------------	--

© Rittal 2025 3

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

© Rittal 2025