

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500

Pupitres monobloc TP

État: 21.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - Pupitres monobloc TP

Pupitres monobloc TP, unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Montage sans outils du couvercle grâce à la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les têtes passe-câbles.

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | TP 6742.500 |
| Matériau | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone Plaque de montage Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles |
| Dimensions | Largeur: 1.200 mm Hauteur: 973 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 1.130 mm x 900 mm |
| Profondeur en haut | 500 mm |
| Profondeur en bas | 400 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Code IK | IK08 |
| Remarque concernant la référence | L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires. |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Dimensions | Largeur: 1.200 mm Hauteur: 973 mm Profondeur en haut: 500 mm Profondeur en bas: 400 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 85,5 kg |
| Poids brut | 90 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Description produit | TP Pupitres monobloc, LHP1: 1200x960x400/P2: 500 mm, en tôle d'acier |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |