Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





IW 6900.700 Stations de travail industrielles

État: 01.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



IW 6900.700 - Stations de travail industrielles

Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.







Caractéristiques

Référence	IW 6900.700
Modèle	Porte design, panneau arrière vissé de l'intérieur
Matériau	Coffret, porte design, panneau arrière : tôle d'acier
Finition	Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	Bandeaux de finition : RAL 7015
Composition de la livraison	Enveloppe fermée sur les côtés Plaque passe-câbles en trois parties Pieds de nivellement Porte design, panneau arrière vissé de l'intérieur
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 900 mm Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	44.6
Poids brut	46.6

© Rittal 2025

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177968509
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approbation

Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3