
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

Unités Centrales CMC III

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.022 - Unités Centrales CMC III

Le « CMC III Processing Unit 19" Edition » constitue l'unité centrale du système de supervision CMC III. Il est possible de raccorder jusqu'à 32/16 capteurs / unités de raccordement de CAN-Bus externes. Les unités peuvent être raccordées au réseau informatique via l'Ethernet, configurées via internet / USB, émettre des alarmes via un serveur de mails et être raccordées avec SNMP au réseau du système de gestion d'une entreprise.

Caractéristiques

Référence	DK 7030.022
Modèle	Modèles 19"
Avantages	Disponibilité élevée grâce à l'alimentation en énergie redondante. Réduction des coûts grâce l'exploitation optimisée de l'espace et à la technique de raccordement.
Domaines d'application	Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Mode de fonctionnement	Unité de contrôle centralisée pour le système CMC III. Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet Regroupe les données de mesure et transmet l'alarme aux systèmes de gestion du réseau ou aux postes de commande en cas de dépassement des valeurs limites librement réglables.
Modèle	Détecteur piézoélectrique pour l'information acoustique Fonction horodatage avec horloge temps réel à NTP
Matériau	Plastique Profilé en aluminium, anodisé noir
Finition	Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	Coffret : RAL 7035 Face avant : RAL 9005
Composition de la livraison	Unité Centrale CMC III Système de base Afficheur intégré Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Interface Bus System	RJ45 CAN-Bus

Caractéristiques

Sortie relais d'alarme	Borne jusqu'à 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Page Web mobile	Pour téléphones Android et Windows
Interface réseau	Ethernet selon IEEE 802.3 par 10/100BaseT duplex total 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Caméra réseau Axis avec VAPIX® version 3
Nombre de capteurs (max.)	16
Remarque	Les protocoles non codés peuvent être désactivés pour une sécurité réseau améliorée
Affichages par diode (à l'arrière)	Etat du réseau
Affichages par diode (à l'avant)	Etat
Protocoles	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP avec SSL HTTP HTTPS avec SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 450 mm Hauteur: 44 mm Profondeur: 144 mm
Plage de température de fonctionnement	0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	5...95 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,2 kg
Poids brut	2,452 kg
Classe de risque CRA	Default (Low Risk)
Numéro du tarif douanier	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Description produit	Unité Centrale CMC III 19" Edition

Approbation

Approbation	Cyber Security Certificate Sécurité contrôlée par TÜV