Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.722

Module de protection contre les surtensions type 3

État: 03.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7979.722 - Module de protection contre les surtensions type 3

Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D'autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l'installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.

Caractéristiques

Référence	DK 7979.722
Modèle	Protection contre les surtensions type 3
Description produit	Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D’autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l’installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.

Caractéristiques

Avantages	Solution de protection de surtension précâblée et prête à être utilisée Utilisation universelle Disponibilité élevée – en cas de panne, les conducteurs peuvent être remplacés sans interruption de l'alimentation électrique Construction facile à entretenir grâce à l'enfichage des modules de protection Modèles pour un courant par phase de 16 A / 32 A, monophasés ou triphasés Modèles avec câble de raccordement et connecteurs CEE Prêt à être utilisé sur les réseaux TN-S Types de raccordement L/N et N/PE Surveillance optique d'état directement sur le conducteur Signalisation d'état via contact de signalisation sans potentiel pour la transmission, p. ex. vers GLT Montage peu encombrant grâce à une construction compacte
Matériau	Profilé aluminium extrudé, anodisé
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Puissance nominale	7,4 kW
Type de raccordement (électrique)	Prise/connecteur CEE
Courant nominal (max.)	32 A
Directives	Directive basse tension 2014/35/UE Directive CEM 2014/30/UE
Normes	CEI 61 643-11 EN 61 643-11
Dimensions	Largeur: 44 mm Hauteur: 75 mm Longueur: 250 mm
Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Raccordement du câble de sortie (type / longueur)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	2,18 kg
Poids brut	2,42 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Description produit	PDU ÜSS Typ3 32A/1P CEE in/out