
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7979.814

# PDU UK basic


État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7979.814 - PDU UK basic

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7979.814 |
| Modèle | Basic UK |
| Description produit | Distribution de courant  compacte haut de gamme pour baies réseaux et serveurs IT. En fonction du modèle, de multiples fonctions de gestion pour la mesure et la surveillance de la puissance sont possibles. |
| Avantages | Kit de montage sans outil pour baies VX IT<br>Design basse consommation électrique, faible autoconsommation |
| Caractéristiques techniques | Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc) |
| Matériau | Profilé en aluminium, anodisé noir<br>Emplacements : plastique |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Options | Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU<br>Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU |
| Dimensions | Largeur: 44 mm<br>Profondeur: 70 mm<br>Longueur: 1.295 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre de prises de courant et type | 16 x BS 1363 / 4 x C19 |
| Prises | 16 x BS 1363<br>4 x C 19 |
| Courant nominal (max.) | 16 A |
| Puissance nominale | 3,7 kW |
| Alimentations | Nombre: 1<br>Phases par alimentation: 1~ |
| Longueur du câble de raccordement | 3 m |
| Type de raccordement (électrique) | CEE |
| Directives | Directive CEM 2014/30/UE<br>Directive basse tension 2014/35/UE |
| Normes | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21 |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...50 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...95 % |
| Plage de température de stockage | -25 °C...70 °C |
| Convient à | Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Type de coffret: TX CableNet: ≥ 1.800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,1 kg |
| Poids brut | 4,42 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Description produit | DK PDU basic UK, bandeau de distribution d'énergie classique, LHP : 44x1295x70 mm, CEI 60 320 : 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité |